

## FICHA TÉCNICA

**DESCRIPCIÓN:** RECEPTOR CON PANTALLA DE 2 DÍGITOS 3 LLAMADOS EN PANTALLA  
**MODELO:** SR-A2003

### DESCRIPCIÓN:



La pantalla SR-A, permite ser notificado de una llamada desde cualquier botón de llamado, alertando mediante sonido y texto en su pantalla de alto brillo que ha sido presionado un botón.

La pantalla muestra llamados de hasta 2 dígitos alfanuméricos\*\*, en su parte central se visualiza el último llamado y a la derecha los 2 anteriores. Pueden trabajar en conjunto con relojes pager y otros receptores de llamados Syscall.

**Requiere de un enchufe 220VAC estándar disponible para su alimentación.**

### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LED de alto brillo de 7 segmentos con hasta 2 caracteres alfanuméricos\*\*.
- Registra hasta 450 Botones.
- Pantalla muestra los últimos 3 llamados recibidos: el último en el centro y los dos anteriores a la derecha.
- 10 tipos de sonido personalizables y 15 niveles de volumen.
- Permite crear grupos de botones con diferentes sonidos de llamado y/o alerta.
- 2 modos de funcionamiento: llamados de borrado automático o mediante botón de cancelación.
- Permite llamado de operación continua: Alerta visual y sonora continua hasta cancelar el llamado.
- Modo de visualización rotativa, permite mostrar hasta 10 llamados en cola.
- Montaje a muro mediante sencillo soporte de montaje (Incluido).
- Compatible sólo con antenas repetidoras de la serie SRT-8200.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Receptor con pantalla digital LED de 3 llamados de 2 dígitos.
Dimensiones	280mm. Ancho x 145mm. Largo x 40mm. Alto.
Color	Blanco con Negro.
Peso	600gr.
Materialidad	PC-ABS
Frecuencia	FSK 433,42 MHz.
Tipo de Antena	Interna tipo Helicoidal
Alcance de señal	Definido por la distancia y modelos de botones y antenas repetidoras*.
Adaptador de Corriente	AC 100~240V 50~60Hz / DC 12V 1A (Incluido)
País de Fabricación	Corea del Sur.

\* La señal se puede ver disminuida por materiales y topología de construcción.

\*\* Algunos caracteres no disponibles.

### LETRAS Y NÚMEROS DISPONIBLES (N/D: No disponible)

0: **0**    1: **1**    2: **2**    3: **3**    4: **4**    5: **5**    6: **6**    7: **7**    8: **8**    9: **9**  
 A: **A**    B: **b**    C: **C**    D: **d**    E: **E**    F: **F**    G: N/D Se sugiere usar #6: **6**    H: **H**    I: **,**    J: **J**  
 K: N/D Se sugiere usar letra H: **H**    O: **o**    P: **P**    Q: N/D Se sugiere usar #9: **9**    R: **r**    S: N/D Se sugiere usar #5: **5**  
 T: **t**    U: **U**    V: **v**    X: N/D Se sugiere usar letra H: **H**    Y: N/D Se sugiere usar #4: **4**    Z: N/D Se sugiere usar #2: **2**